

# Лицевая панель плёночная черная FFS45x25B-37x17F - 45x25 мм, матовое окно 37x17 мм



Лицевая панель плёночная черная, внешние размеры - 45 x 25 мм, матовое внутреннее окно 37 x 17 мм, скотч 3М.

**Новое поколение лицевых панелей - минимальная толщина, скотч уже вырезан и наклеен на лицевую панель!**

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Внутренне окно матовое без тонировки (минимальное светопоглощение)

Для крепления лицевой панели к тыльной стороне наклеен скотч в форме рамки.


Рекомендации по монтажу:

- Рекомендуемое расстояние от индикатора до лицевой панели - 0..5мм (увеличение расстояния размывает изображение);
- Поверхность прибора обезжирить спиртом;
- Удалить защитный слой;
- Приклеить лицевую панель;

Толщина лицевой панели - 0,25 мм.

Лицевые панели FFS45x25B-37x17F можно использовать с вольтметрами [SVH0001](#), амперметрами [SAH0012](#), термометрами [STH0014](#), индикаторами серий [E30561](#), [FYT5631](#)

Габаритные размеры



Расшифровка наименований лицевых панелей

