

RDC2-0022

количество	позиция	наименование	код товара
1	BQ1	8.000 MHz HC-49US	297062262
10	C1, C6, C9 - C16	0.1мкФ, Y5V 50В, 20%, 0603	226236018
1	C2	100 мкФ, 63 В, 8x11,5	9000188152
1	C3	470пФ, NPO 50В, 5%, 0603	515359566
2	C4, C5	22пФ, NPO 50В, 5%, 0603	472852716
1	C7	470 мкФ, 10 В, 8x11,5	9000248474
1	C8	10 мкФ, 10 В, тип А, 10%	868717967
1	DA1	MC34063ABD	9000088982
1	DD1	M24C64-WMN6TP	9060000150
1	DD2	STM32F030K6T6	9000329867
1	HL1	Индикатор 14.2мм 4x7 красный ОК	897916217
1	L1	RLB0712-221KL	59480574
14	R1 - R4, R18 - R27	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
3	R5, R6, R17	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
1	R7	0.125Вт 0805 1 Ом, 5%	218451490
8	R8 - R15	0.063Вт 0603 300 Ом, 5%	16872
1	R16	0.063Вт 0603 3 кОм, 5%	262448634
5	SW1 - SW5	KLS7-TS3601-4.3-180 (TC-0120)	9000336835
1	VD1	MBR0540	9000072378
4	VD2 - VD5	VS-30BQ100TRPBF	651347639
4	VT1 - VT4	BSS138	919815894
4	VT5 - VT8	IRL510PBF	52806
1		PLS-14	609729300
4		KLS2-300-5.00-03P-2S	9000329480
1		KLS2-300-5.00-02P-2S	9000329452
1		Печатная плата RDC2-0022	