

RDC2-0024

количество	позиция	наименование	код товара
4	C1, C4, C7, C8	0.1мкФ, Y5V 50В, 20%, 0603	226236018
1	C2	100 мкФ, 63 В, 8x11,5	9000188152
1	C3	470пФ, NPO 50В, 5%, 0603	515359566
1	C6	470 мкФ, 10 В, 8x11,5	9000248474
1	C5	10 мкФ, 10 В, тип А, 10%	868717967
1	DA1	MC34063ABD	9000088982
1	DD1	M24C64-WMN6TP	9060000150
1	DD2	STM32F030F4P6	9000329867
1	HL1	Индикатор желтый 25.00x19.00мм	9000061790
1	L1	RLB0712-221KL	59480574
5	R4, R16 - R19	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
3	R1, R2, R6	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
1	R3	0.125Вт 0805 1 Ом, 5%	218451490
8	R7 - R14	0.063Вт 0603 300 Ом, 5%	16872
1	R5	0.063Вт 0603 3 кОм, 5%	262448634
1	SW1	KLS7-TS6604-7.0	9000336849
1	VD1	MBR0540	9000072378
1	VD2	VS-30BQ100TRPBF	651347639
2	VT1, VT2	BSS138	919815894
1	VT3	IRL510PBF	52806
1		PLS-4	174993133
1		KLS2-300-5.00-03P-2S	9000329480
1		KLS2-300-5.00-02P-2S	9000329452
1	R15	10 кОм, Резистор переменный	30280
1		Печатная плата RDC2-0024	9000400985