

Лицевая панель золотистая, внешние размеры - 50 x 30 мм, тонированное внутреннее окно 37 x 17 мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Тонировка

- маскирует выключенные сегменты светодиодного индикатора;
- улучшает читаемость индикатора;
- скрывает индикатор в выключенном состоянии.


Для крепления лицевой панели на тыльной части имеется высокопрочный УФ-стойкий скотч 3М.

Наклеиваемую поверхность рекомендуется обезжирить перед наклеиванием лицевой панели. При необходимости скотч с лицевой панели можно удалить (скотч при удалении не оставляет липкого слоя) и закрепить панель при помощи клея, дихлорэтана или другим удобным способом.

Толщина лицевой панели без скотча - 1,16мм.

Лицевые панели FS50x30\*-37x17\* можно использовать с вольтметрами [SVH0001](#), амперметрами [SAH0012](#), термометрами [STH0014](#), индикаторами серий [E30561](#), [FYT5631](#)

## Габаритные размеры



### Расшифровка наименований лицевых панелей

