

Лицевая панель плёночная черная, внешние размеры - 45 x 25 мм, матовое тонированное внутреннее окно 37 x 17 мм, скотч 3М.

Новое поколение лицевых панелей - минимальная толщина, скотч уже вырезан и наклеен на лицевую панель!

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Внутренне окно матовое с тонировкой. Наличие тонировки маскирует выключенные сегменты индикатора.

Для крепления лицевой панели к тыльной стороне наклеен скотч в форме рамки.

Рекомендации по монтажу:

- Рекомендуемое расстояние от индикатора до лицевой панели - 0..5мм (увеличение расстояния размывает изображение);
- Поверхность прибора обезжирить спиртом;
- Удалить защитный слой;
- Приклеить лицевую панель;

Толщина лицевой панели - 0,25 мм.

Лицевые панели FFS45x25B-37x17M можно использовать с вольтметрами [SVH0001](#), амперметрами [SAH0012](#), термометрами [STH0014](#), индикаторами серий [E30561](#), FYT5631

Габаритные размеры

