



Кабельный ввод латунный с удлиненной резьбой «PG»

тип: PGM-L

Серия
ПРОФИ

- Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования
- Материал:
 - гайка, корпус, накидная гайка: никелированная латунь
 - прижимная вставка: нейлон 6.6 по UL94 V2
 - уплотнительная вставка и кольца: неопрен
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +100 °С, кратковременно +120°С
- Особенности конструкции: удлиненная резьба для крепежа в корпусах щитового оборудования
- Степень защиты IP68
- Тип резьбы: PG- электроарматурная по DIN 40430
- Стойкие к синтетическим маслам и всем видам топлива
- Благодаря пластмассовой вставке и резиновому кольцу обеспечивают герметичный обхват кабеля
- Обладают особой прочностью, долговечностью и устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды
- Защитная мембрана предотвращает попадание пыли
- Рекомендуемый инструмент:
 - системы гидравлические для пробивки отверстий: ПГПО-60 ПГПО-60А
 - прессы гидравлические для пробивки отверстий: ПГРО-60А ПГРОу-60А ПГРОп-60А
 - матрицы МПО для пробивки круглых отверстий



1 - Гайка плоская крепежная (S₁) 3 - Корпус кабельного ввода 5 - Уплотнитель кабеля
2 - Кольцо уплотнительное 4 - Зажим фиксирующий 6 - Гайка накидная (S)

SKU	товарные позиции	H (мм)	S (мм)	S ₁ (мм)	D (мм)	AG (мм)	GL (мм)
88831	PGM-L 7 (3-6.5 мм) (Fortisflex)	19	14	14	6.5	12.5	10
88832	PGM-L 9 (4-8 мм) (Fortisflex)	20	17	17	8	15.2	10
88833	PGM-L 11 (5-10 мм) (Fortisflex)	21	20	20	10	18.6	10
88834	PGM-L 13.5 (6-12 мм) (Fortisflex)	22.5	22	22	12	20.4	10
88835	PGM-L 16 (10-14 мм) (Fortisflex)	22	24	24	14	22.5	10
88837	PGM-L 21 (13-18 мм) (Fortisflex)	24.5	30	30	18	28.3	12
88839	PGM-L 29 (18-25 мм) (Fortisflex)	30	40	40	25	37	12
88840	PGM-L 36 (25-32 мм) (Fortisflex)	34	50	50	32	47	15

SKU	товарные позиции	Тип продукта	Материал корпуса	Покрытие	Материал уплотнителя	Тип резьбы	Вводная резьба	Диапазон кабелей, мм	Номинальный диаметр, мм	Длина резьбы, мм	Степень защиты от влаги и пыли	Температура эксплуатации, °С
88831	PGM-L 7 (3-6.5 мм) (Fortisflex)	ввод	латунь	никелированное	неопрен	PG	PG7	3-6.5	12.5	10	IP 68	-40...100
88832	PGM-L 9 (4-8 мм) (Fortisflex)	ввод	латунь	никелированное	неопрен	PG	PG9	4-8	15.2	10	IP 68	-40...100
88833	PGM-L 11 (5-10 мм) (Fortisflex)	ввод	латунь	никелированное	неопрен	PG	PG11	5-10	18.6	10	IP 68	-40...100
88834	PGM-L 13.5 (6-12 мм) (Fortisflex)	ввод	латунь	никелированное	неопрен	PG	PG13,5	6-12	20.4	10	IP 68	-40...100
88835	PGM-L 16 (10-14 мм) (Fortisflex)	ввод	латунь	никелированное	неопрен	PG	PG16	10-14	22.5	10	IP 68	-40...100
88837	PGM-L 21 (13-18 мм) (Fortisflex)	ввод	латунь	никелированное	неопрен	PG	PG21	13-18	28.3	12	IP 68	-40...100
88839	PGM-L 29 (18-25 мм) (Fortisflex)	ввод	латунь	никелированное	неопрен	PG	PG29	18-25	37	12	IP 68	-40...100
88840	PGM-L 36 (25-32 мм) (Fortisflex)	ввод	латунь	никелированное	неопрен	PG	PG36	25-32	47	15	IP 68	-40...100