

Спецификация RDC1-0002 SMD

Кол-во	По схеме	Наименование	Код
1	DD1	PT2399	2507557983
1	U2	MC4558CDT	9060000925
1	U1	L7809	495128778
1	U3	L7805	2139511267
3	C1, C8, C24	ТЕСАР 100 мкФ	816822220
5	C10, C11, C12, C20, C27	ТЕСАР, 1 мкФ	966216649
2	C14, C15	3300 пФ 0603	300241096
1	C4	1000 пФ 0603	357432782
1	C7	ТЕСАР 4.7мкФ/10В А	6038
2	C17, C18	0.068 мкФ 0603	685598315
2	C16, C19	470 пФ 0603	515359566
7	C2, C5, C9, C21, C22, C23, C26	0.1 мкФ 0603	226236018
1	C13	5600 пФ 0603	526352732
2	C6, C25	300 пФ 0603	498092593
1	C3	0.68мкФ 0603	474949470
1	R1	2.4 кОм	9000079721
2	R13, R17	4.7 кОм	9000079728
2	R5, R18	47 кОм	9000079752
2	R2, R20	1 кОм	9000079676
6	R8, R9, R10, R11, R12, R14	15 кОм	9000079740
4	R3, R4, R15, R16	10 кОм	9000079736
3	R6, R7, R19	47 кОм, Резистор переменный	524422332
4	P1, P2, P3, P4	PLS-2	260750144
1	Джампер	MJ-C-6.5	9000215966
1	Печатная плата	RDC1-0002	9000408107

ЗАО «ЧИП и ДИП»