












SCHROFF

30848-317 PLUG-IN UNIT U-PROFILE FRONT PANEL FOR IEL, IET, TYPE 2
HANDLE, 6 U, 4 HP, 2,5 MM, AL, FRONT ANODIZED, REAR CONDUCTIVE





KEY FEATURES

Front panel, 6 U

Al extrusion, 2,5-mm, front-anodized,-rear conductive

U-profile, shieldable with textile EMC gasket

Для ручки IEL/IET/трапецевидной типа 2

Между вариантами исполнения шириной от 4 до 12-HP и вариантами исполнения шириной от 14 до 16-HP могут быть незначительные различия в структуре поверхности, обусловленные технологическим процессом

For front mounting, PCB fixing with 0,1" offset

Для монтажа задней панели ввода/вывода (Rear I/O)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Тип: передняя панель для ручки (вставной модуль)

Тип принадлежностей: Передняя панель

Тип ручки: IEL; IET; трапецевидный, тип 2

Способ монтажа: Крепление винтами спереди; крепление винтами на задней панели ввода-вывода

ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)

Тип прокладки ЭМС: текстиль

Материал: алюминий

Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование

Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая

Обработанные края: Нет

Высота стойки: 6 U

Ширина стойки: 4 HP

Высота изделия: 261,8 мм

Ширина изделия: 20 мм

Глубина изделия: 2,5 мм

Соответствует: IEC 60297-3-102; IEEE-1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE-1101.1/11

Количество в упаковке: 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Передняя панель с U-образным профилем может быть экранирована текстильным уплотнителем. Может комбинироваться с ручкой IEL и IET или ручкой типа 2 трапецевидальной формы.

Профильный ЭМС-уплотнитель заказывается отдельно.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.



Северная Америка

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

schroff.nvent.com

Европа

Штраубенхардт, Германия

+49.7082.794.0

Бетшдорф, Франция

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

schroff.nvent.com

Asia

Шанхай, Китай

+86.21.2412.6943

Циндао, Китай

+86.532.8771.6101

Сингапур

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Бангалор, Индия

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**