



Арт. 8655




СИНЕРГЕТИКА

ЛЕГКО И БЫСТРО НАСТРАИВАЕТ
АППАРАТ ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ



МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

СВАРКА В 3-Х РЕЖИМАХ



РАБОТА ОТ 130В

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В «ПЛОХИХ» СЕТЯХ

	НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ, В	230
Hz	ЧАСТОТА, ГЦ	50/60
	ДИАПАЗОН СВАРОЧНОГО ТОКА, А	30-180
	ДИАПАЗОН СВАРОЧНОГО ТОКА, А	30-160
	ДИАПАЗОН СВАРОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, В	130-270
ПВ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ, %	100
	ANTI STICKING	ЕСТЬ
	ARC FORCE	ЕСТЬ
	HOT START	ЕСТЬ
	ГАБАРИТЫ, ММ	415*190*295
	ВЕС, КГ	7,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Хомут для газового шланга - 2шт;
- Руководство по эксплуатации - 1шт;
- Гарантийный талон - 1шт;

- Горелка MIG-15 с кабелем 2,9м - 1шт;
- Электрододержатель 200А с кабелем 1,7м, сечение 16мм² - 1шт;
- Обратный кабель с зажимом 200А 1,4м, сечение 16мм² - 1шт;
- Газовый шланг 2м - 1шт;
- Контактный наконечник 0,8мм - 2шт;
- Щиток сварщика, щетка - 1 компл;



ПВ 100%



регулировка
напряжения



аргонодуговая
сварка



2 цифровых дисплея
(АМПЕРМЕТР, ВОЛЬТМЕТР)



анти-
прилипание



форсаж дуги



горячий старт