

АППЛИКАТОР ЭТИКЕТОК STRONG C-110

СТРОНГ

Автоматический аппликатор этикеток в компактном исполнении

Мы не просто поставим оборудование, мы решим Вашу задачу!



Аппликатор


- Работа со скоростью от 2 до 40 м/мин;
- Левое и правое исполнение;
- Нанесение этикеток на продукцию сверху, сбоку или под наклоном;
- Физические размеры аппликатора (ДхВхШ) 755х485х280 мм;
- Отделитель поворотный длиной 180 мм и изменяемым углом от 0° до 90°;
- Стандартная штанга отделителя 140 мм с возможностью изготовления необходимого размера под заказ;
- Цветной сенсорный дисплей управления 4,3" и светозвуковая сигнализация работы/остановки/ошибок;
- Разглаживание этикеток на продукте кистью или губчатым роликом.

Дополнительно

- Работа с энкодером на конвейерах с переменной скоростью;
- Автоматическая компенсация пропуска этикетки в рулоне;

Этикетки

- Ширина этикетки от 15 до 110 мм;
- Длина этикетки от 15 до 500 мм;
- Максимальный внешний диаметр рулона этикеток 240 мм;
- Диаметр втулки рулона этикеток 40 или 76 мм;
- Расстояние между этикетками в рулоне от 1 до 20 мм.



Стойка «Т»

- Материалы: анодированный алюминий и нержавеющая сталь;
- Стойка без регулировок, с вертикальной или горизонтальной или с двумя регулировками;
- Стационарные регулируемые опоры или колеса со стопором;
- Размеры основания (ДхШ) 680х700 мм.



Стойка без регулировок

- Максимальная высота крепления аппликатора от пола 1120, 1320, 1520 и 1720 мм;
- Минимальное расстояние от крепления аппликатора до конвейера 280 мм;



Стойка с двумя регулировками

- Диапазон вертикальной регулировки 350, 450 или 550 мм;
- Диапазон горизонтальной регулировки 220 или 320 мм;
- Диапазон креплений аппликатора от пола от 1080 до 2025 мм.