






新材料号 1025A0-***-***




旧料号 88353-***-***



No. of Contacts (n)	Dimensions		
	A	B	C
004	5.1	3.0	11.0
005	6.1	4.0	12.0
006	7.1	5.0	13.0
007	8.1	6.0	14.0
008	9.1	7.0	15.0
009	10.1	8.0	16.0
010	11.1	9.0	17.0
011	12.1	10.0	18.0
012	13.1	11.0	19.0
013	14.1	12.0	20.0
014	15.1	13.0	21.0
015	16.1	14.0	22.0
016	17.1	15.0	23.0
017	18.1	16.0	24.0
018	19.1	17.0	25.0
019	20.1	18.0	26.0
020	21.1	19.0	27.0
021	22.1	20.0	28.0
022	23.1	21.0	29.0
023	24.1	22.0	30.0
024	25.1	23.0	31.0
025	26.1	24.0	32.0
026	27.1	25.0	33.0
027	28.1	26.0	34.0
028	29.1	27.0	35.0
029	30.1	28.0	36.0
030	31.1	29.0	37.0
031	32.1	30.0	38.0
032	33.1	31.0	39.0

Electrical
 Voltage: 50 V AC(rms) /DC
 Current: 0.5 A AC(rms) /DC
 Contact Resistance: 40 mΩ max(Initial)
 Dielectric Withstanding Voltage: 200 V AC/rms
 Insulation Resistance: 500 MΩ min
 Operating Temp: -25° C~+85° C



使用类别 (EXTEND USE) FPCL 0拉拔式半包上接		品名 (TITLE) FPCL 0拉拔式半包上接 客户图面		博穆电子有限公司	
尺寸公差 DIMENTION	角度公差 ANGLES	单位 (UNIT) mm	核准 (APPD)	图号 (DWG NO): 1025A0	料号 (P/N): 1025A0-***-***
±0.30	±3°	数量 (QTY)	审核 (CID)	页数 (SHEET) 1/1	比例 (SCALE) 1:1
±0.20	±2°	表面处理 (FINISHED)	绘图 (DRW) 安路路	日期 (DATE)	
±0.10	±1°		2011.6.28	初版发行	
±0.05				日期 (DATE)	
				核准 (APPD)	