


Светодиодные светильники «Онлайн» серии ODSP-03

Энергоэффективная замена традиционных светильников ЛСП 2x18, ЛСП 2x36 и ЛСП 2x58.

Идеально подходят как для наружного, так и для внутреннего освещения промышленных и коммерческих объектов с высокой степенью влажности и запыленности.



- ▶ Эффективность до 135 лм/Вт – на 50% выше, чем у аналогичных светодиодных светильников
- ▶ Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного пластика
- ▶ Применение импульсного драйвера гарантирует отсутствие пульсаций и стабильность светового потока при низком входном напряжении
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Гарантия 3 года

степень
защиты
IP65

срок
службы
40 000
часов

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Код продукта	Аналог	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Размер ДхШхВ, мм	Штрихкод
ODSP-03-16-4K-LED	ЛСП 2x18	16	176-264	4000	2070	Ra>80	629x74x43	4650074 61909 5
ODSP-03-16-6.5K-LED	ЛСП 2x18	16	176-264	6500	2070	Ra>80	629x74x43	4650074 61910 1
ODSP-03-24-4K-LED	ЛСП 2x36	24	176-264	4000	3250	Ra>80	1234x74x43	4650074 61911 8
ODSP-03-24-6.5K-LED	ЛСП 2x36	24	176-264	6500	3250	Ra>80	1234x74x43	4650074 61912 5
ODSP-03-36-4K-LED	ЛСП 2x36	36	176-264	4000	3780	Ra>80	1270x74x43	4630085 82916 4
ODSP-03-36-6.5K-LED	ЛСП 2x36	36	176-264	6500	3780	Ra>80	1270x74x43	4630085 82917 1
ODSP-03-42-4K-LED	ЛСП 2x58	42	176-264	4000	4830	Ra>80	1500x74x43	4630085 82918 8
ODSP-03-42-6.5K-LED	ЛСП 2x58	42	176-264	6500	4830	Ra>80	1500x74x43	4630085 82919 5