

Технические характеристики 3М Dynatel™ 2273-E5T3

Приемник	
Режим работы	<ul style="list-style-type: none"> • направленный пик (Directional Peak) • направленный нуль (Directional Null) • одиночный (специальный) пик (Single (Special) Peak)
Активные частоты	<ul style="list-style-type: none"> • 577 Гц • 8 кГц • 33 кГц • 133 кГц
Пассивные частоты	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5 кГц (CATV - кабельное телевидение) • 9÷30 кГц (LF)
Дисплей	жидкокристаллический
Вес	1,8 кг
Температура эксплуатации	-20°С ... +50°С
Температура хранения	-40°С ... +70°С
Уровень пыле-влагозащищенности	IP 54

Генератор	
Режим поиска трассы	<ul style="list-style-type: none"> • 577 Гц • 8 кГц • 33 кГц • 133 кГц
Режим поиска повреждения	<ul style="list-style-type: none"> • 10/20 Гц – поиск повреждения • 577 Гц/33 кГц – поиск трассы
Тональный режим	577 Гц и 33 кГц, модуляция частотой 8 Гц
Индукционный режим	577 Гц и 33 кГц
Выходная мощность	5 Вт
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • щелочные батареи типа С (LR14) (6 шт) • внешний источник питания 9–18 В
Продолжительность работы от батареи	<ul style="list-style-type: none"> • 50 часов (нормальный уровень мощности передачи) • 10 часов (высокий уровень мощности передачи)
Габаритные размеры	17,2 x 28,6 x 19,7 см
Вес	2,4 кг