



NS

Фотореле Navigator серии NS-PC

предназначены для автоматического управления питанием светильников, электроприборов, устройств сигнализации, в зависимости от уровня освещенности, и рассчитаны для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц.

NS-PC01-WH

1100 Вт, IP44, 5–50 лк



NS-PC02-WH

2500 Вт, IP44, 5–50 лк



NS-PC03-B

1300 Вт, IP44, 5–15* лк



Код продукта	Цвет	Способ установки	Степень защиты, IP	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка времени выключения, сек.	Мощность нагрузки (мин. x макс. ЛОН x макс. КЛЛ, LED), Вт	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NS-PC01-WH	белый	вертикальный	44	5–50	16	1 x 1100 x 600	100	4670004 71959 6
NS-PC02-WH	белый	вертикальный	44	5–50	16	1 x 2500 x 1500	50	4670004 71960 2
NS-PC03-B	синий	вертикальный	44	5–15*	–	1 x 1300 x 780	100	4670004 71961 9


* без возможности регулировки диапазона

Инфракрасные датчики движения Navigator серии NS-IRM

предназначены для автоматического управления питанием светильников, электроприборов, устройств сигнализации, в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика, а также от уровня освещения окружающей среды. Конструкция датчиков предусматривает возможность настройки времени задержки включения и порога срабатывания, в зависимости от уровня освещенности, уровня чувствительности датчика к инфракрасному излучению объекта. Датчики рассчитаны для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц.

NS-IRM04-BL/WH

1200 Вт, IP44, 180°, 12 м



NS-IRM01-WH

60 Вт, IP20, 360°, 6 м



NS-IRM02-WH

1200 Вт, IP33, 360°, 6 м



NS-IRM03-WH

1200 Вт, IP33, 360°, 6 м



NS-IRM05-WH

1200 Вт, IP44, 180°, 12 м



Код продукта	Цвет	Способ установки	Высота установки, м	Угол обзора, град	Степень защиты, IP	Дальность обнаружения, м	Диапазон уровня освещенности, лк	Мин./макс. время задержки выключения	Мощность нагрузки (мин. x макс. ЛОН x макс. КЛЛ, LED), Вт	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NS-IRM01-WH	белый	потолочный в патрон E27	2–3,5	360	20	6	5–2000	5 сек./10 мин.	1 x 60 x 60	50	4670004 71962 6
NS-IRM02-WH	белый	потолочный	2,2–4	360	33	6	5–2000	10 сек./7 мин.	1 x 1200 x 300	50	4670004 71963 3
NS-IRM03-WH	белый	потолочный	2,2–4	360	33	6	5–2000	10 сек./15 мин.	1 x 1200 x 300	50	4670004 71964 0
NS-IRM04-WH	белый	настенный	1,8–2,5	180	44	12	5–2000	10 сек./7 мин.	1 x 1200 x 300	50	4670004 71965 7
NS-IRM04-BL	черный	настенный	1,8–2,5	180	44	12	5–2000	10 сек./7 мин.	1 x 1200 x 300	50	4670004 71966 4
NS-IRM05-WH	белый	настенный	1,8–2,5	180	44	12	5–2000	10 сек./7 мин.	1 x 1200 x 300	50	4670004 71967 1