



# MT 12-11 12В 11Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-11 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTZ12S и YTZ14S.

## ► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C <sub>10</sub> )	11 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	230 А
Вес	3,91 кг
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до 55°C
Номинальная рабочая температура	25±3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14,4 - 15,0 В при 25°C ток заряда: 3,36А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1,12А до напряжения 14,4В время заряда: 4 часа
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13,5-13,8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

## ► Размеры, мм:

Длина	150±2.0
Ширина	88±2.0
Высота	110±2.0
Высота (с клеммами)	110±2.0



## Разрядные характеристики



Technical drawings of the battery showing front, side, and top views with dimensions: 110.0±2 (height), 150.0±2 (length), 88.0±2 (width). The top view shows a 'DO NOT OPEN' warning and a 6.4mm diameter hole.

### Выводы

Terminal connection diagrams showing front, side, and top views with dimensions: 13.2 (width), 14.0 (height), 6.5 (depth), 9.0 (width), 9.0 (height), 16.2 (height), and Ø6.4 (hole diameter).