



# MT 12-18-C 12В 18Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-18-B обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX20-BS, YTX20H, YB16-B-CX, YB16-B, YB18-A.

## ► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C <sub>10</sub> )	18 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	270 А
Вес	6,01 кг
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до 55°C
Номинальная рабочая температура	25±3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14,4 - 15,0 В при 25°C ток заряда: 5,4А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1,8А до напряжения 14,4В время заряда: 4 часа
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13,5-13,8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

## ► Размеры, мм:

Длина	175±2.0
Ширина	87±2.0
Высота	155±2.0
Высота (с клеммами)	155±2.0



## Разрядные характеристики

