

Металлорукав в бухтах P3-ЦХ EKF PROxima



mrzn-XX-XXX

Металлорукав P3-ЦХ

Диаметр, мм

Длина, м

IP54

Металлорукава в бухтах – гибкие негерметичные типа P3-ЦХ EKF PROxima, изготавливаются из оцинкованной стали с хлопчатобумажным уплотнением, которая не подвергается коррозии и упаковывается в бухты. Дополнительной защитой металлорукава серии P3 ЦХ EKF является слой минерального масла и эмульсии, которые наносятся на его поверхность в процессе навивки для предотвращения повреждения оцинкованного покрытия.



Защита от возгорания при коротком замыкании и защита от грызунов



Широкий ряд аксессуаров



Легкая протяжка



Степень защиты IP54



Сертификат ОКЛ



Длина бухты на выбор

Наименование	Внешний диаметр D, мм	Диаметр условного прохода d, мм	Длина бухты, м	Протяжка	Артикул
Серия P3-ЦХ в евробухтах					
Металлорукав P3-ЦХ-10 с протяжкой (100 м) EKF PROxima	13,9	10	100	Да	mrzn-10-100
Металлорукав P3-ЦХ-10 с протяжкой (20 м) EKF PROxima	13,9	10	20		mrzn-10-20
Металлорукав P3-ЦХ-12 с протяжкой (100 м) EKF PROxima	15,9	12	100		mrzn-12-100
Металлорукав P3-ЦХ-12 с протяжкой (20 м) EKF PROxima	15,9	12	20		mrzn-12-20
Металлорукав P3-ЦХ-15 с протяжкой (100 м) EKF PROxima	18,9	15	100		mrzn-15-100
Металлорукав P3-ЦХ-15 с протяжкой (20 м) EKF PROxima	18,9	15	20		mrzn-15-20
Металлорукав P3-ЦХ-18 с протяжкой (15 м) EKF PROxima	21,9	18	15		mrzn-18-15
Металлорукав P3-ЦХ-18 с протяжкой (50 м) EKF PROxima	21,9	18	50		mrzn-18-50
Металлорукав P3-ЦХ-20 с протяжкой (15 м) EKF PROxima	24,0	20	15		mrzn-20-15
Металлорукав P3-ЦХ-20 с протяжкой (50 м) EKF PROxima	24,0	20	50		mrzn-20-50
Металлорукав P3-ЦХ-22 с протяжкой (15 м) EKF PROxima	26,9	22	15		mrzn-22-15
Металлорукав P3-ЦХ-22 с протяжкой (50 м) EKF PROxima..	26,9	22	50		mrzn-22-50
Металлорукав P3-ЦХ-25 с протяжкой (15 м) EKF PROxima	30,8	25	15		mrzn-25-15
Металлорукав P3-ЦХ-25 с протяжкой (50 м) EKF PROxima.	30,8	25	50		mrzn-25-50
Металлорукав P3-ЦХ-32 с протяжкой (25 м) EKF PROxima	38,0	32	25		mrzn-32-25
Металлорукав P3-ЦХ-38 с протяжкой (25 м) EKF PROxima	44,0	38	25		mrzn-38-25
Металлорукав P3-ЦХ-50 с протяжкой (15 м) EKF PROxima	58,7	50	15		mrzn-50-15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Лента стальная оцинкованная
Материал уплотнителя	Хлопчатобумажная нить
Температура монтажа, °C	От -25 до + 60 °C
Температура эксплуатации, °C	От -40 до + 60

Особенности эксплуатации и монтажа

Геометрия профиля и минимальный радиус зазора обеспечивают высокое разрывное усилие и минимальный радиус изгиба металлорукава. Наличие хлопчатобумажного уплотнения позволяет применять его в системах вентиляции.

Габаритные и установочные размеры

