


Трубы гофрированные негорючие безгалогеновые (FRHF) EKF-Plast



Гофрированные трубы FRHF не содержат в своем составе галогенов, вредных для здоровья человека, производятся из высококачественного негорючего композита и не распространяют горение. Рекомендованы к применению в местах массовых скоплений людей.



Степень защиты IP55



Без галогенов



Огнестойкость



Все необходимые аксессуары



Сертификат ОКЛ

| Изображение | Название | Внешний диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Длина бухты | Протяжка | Артикул |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-------------|----------|---------|
|  | Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d16 мм (100 м) черная EKF-Plast | 16±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | Да | FRHF-16 |
| | Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d20 мм (100 м) черная EKF-Plast | 20±0,4 | 14,1±0,3 | 100 | Да | FRHF-20 |
| | Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d25 мм (75 м) черная EKF-Plast | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 75 | Да | FRHF-25 |
| | Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d32 мм (50 м) черная EKF-Plast | 32±0,4 | 24,3±0,4 | 50 | Да | FRHF-32 |
| | Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d40 мм (25 м) черная EKF-Plast | 40±0,4 | 31,2±0,4 | 25 | Да | FRHF-40 |
| | Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d50 мм (20 м) черная EKF-Plast | 50±0,4 | 39,6±0,4 | 20 | Да | FRHF-50 |
| | Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d63 мм (15 м) черная EKF-Plast | 63±0,4 | 50,6±0,4 | 15 | Да | FRHF-63 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|------------------------------|---------------------------------|
| Материал | Композит на основе полиолефинов |
| Цвет | Черный |
| Температура монтажа, °C | От -5 до + 60 |
| Температура эксплуатации, °C | От -40 до + 90 |
| Прочность на сжатие | Свыше 125 Н/ 5 см |

Габаритные и установочные размеры

