

**Разъем питания герметичный DC VLHK16
2pin WP L=40D=19mm2*0.75mm2
Комплект: штекер и гнездо**

Артикул: Q-10951



Герметичные разъемы марки 2pin WP L=40 D=19mm 2*0.75mm² находят широкое применение во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении. Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Разъемы имеют степень защиты IP65, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности.

Характеристики

Кол-во контактов: 2шт

Напряжение постоянного тока DC: до 24В

Напряжение переменного тока AC: до 220В

Ток постоянный: до 5А

Ток переменный: до 1А

Кабель: многожильный 2x0,75мм²

Гайка (резьба): M16

Гайка внешний диаметр: 19мм

Герметичность: IP65

Температура рабочая: -20...+80 град С