

RDC2-0025 BOM

количество	позиция	наименование	код товара
1	BQ1	8.000 MHz HC-49US	297062262
1	BQ2	DNP	
2	C1, C5	4.7 мкФ Y5V 10% 10В 0603	9000103929
1	C2	100 мкФ, 63 В, 8x11,5	9000188152
1	C3	470пФ, NPO 50В, 5%, 0603	515359566
1	C4	0.01 мкФ, Y5V 50В, +80-20%, 0603	990818187
1	C6	470 мкФ, 10 В, 8x11,5	9000248474
6	C7, C10 - C12, C14, C15	0.1 мкФ, Y5V 50В, 20%, 0603	226236018
2	C8, C9	22пФ, NPO 50В, 5%, 0603	472852716
2	C13, C16	10 мкФ, 10 В, тип А, 10%	868717967
	C17 - C19	DNP	
1	DA1	LP2985AIM5-3.3/NOPB	398602252
1	DA2	MC34063ABD	9000088982
1	DD1	M95640-WMN6P	9020005380
1	DD2	STM32F042F6P6	9000329866
1	DD3	DNP	
2	HL1, HL2	KP-2012SGC (зеленый)	9000000927
1	K1	812H-1C-C 05VDC	46164
1	L1	RLB0712-221KL	59480574
1	P1	PKM13EPYH4000-A0	911740834
1	R1	0.125Вт 0805 1 Ом, 5%	218451490
2	R2, R14	0.063Вт 0603 300 Ом, 5%	16872
9	R3, R4, R7 - R9, R11, R12, R15, R16	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
2	R5, R19	0.063Вт 0603 1.6 кОм, 5%	770
2	R6, R13	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
1	R10	0.063Вт 0603 2 кОм, 5%	5204
2	R17, R18	0.063Вт 0603 22 Ом, 5%	45498
	R20 - R22	DNP	
1	SW1	KLS7-TS3601-4.3-180 (TC-0120)	9000336835
5	VD1 - VD4, VD6	MBR0520L	9000119271
1	VD5	USBLC6-2SC6	9000039051
2	VT1, VT4	BSS138	919815894
2	VT2, VT3	IRL510PBF	52806
3	XS3	KLS2-300-5.00-03P-2S	9000329480
1	XS5	KLS5-CR2032-01	41183
1	XS7	MiniUSB-A	587420270
1	XP2	PLS-3	132511368
1		джампер	41329
1		Печатная плата	9000408502