


Скобы нейлоновые крепежные

Тип: СНК

- Предназначены для монтажа отдельных кабелей и пучков проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: белый
- Температура эксплуатации: от -40°C до $+85^{\circ}\text{C}$
- Температура монтажа: от 0°C до $+60^{\circ}\text{C}$
- Заменяют устаревший способ крепления перфорированной металлической полоской или куском провода
- Легкие и прочные нейлоновые скобы обеспечивают надежное и эстетичное крепление на любые поверхности



товарные позиции , цвет	в упаковке (шт)	Размеры (мм)		
		D	B	d
СНК-5	100	4.8	9.5	4.3
СНК-6	100	6.3	9.5	4.3
СНК-9	100	9.5	12	4.3
СНК-12	100	12.7	12	4.3
СНК-16	100	15.8	12	4.3
СНК-20	100	19.4	12	4.3