


Стяжки крепежные с отверстием под винт

Тип: КСО

- Предназначены для крепления, бандажирования и маркировки
- Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий
- Температура эксплуатации: от -40°C до +85°C
- Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный
- Конец стяжки имеет конструктивное отверстие для крепежа хомута к рабочей поверхности при помощи саморезов
- 2 в 1: бандаж и крепление к стене с использованием одной стяжки
- Цвет: белый
- Инструмент для монтажа: [TG-01](#), [TG-03](#), [TG-04](#)



товарные позиции , цвет	в упаковке (шт)	макс. Ø охвата (мм)	рабочая нагрузка (кг)	Размеры (мм)		
				L	W	h
КСО 3.5x100	100	22	18	100	3.5	5.2
КСО 3.6x145	100	32	18	145	3.6	5.2
КСО 4.3x220	100	54	22	220	4.3	5.9
КСО 7.6x380	100	98	55	380	7.6	5.2
КСО 7.6x380 (ч)	100	98	55	380	7.6	5.2