

## Han TC100 Stiftkontakt 25sqmm



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 11 000 6125
Спецификация	Han TC100 Stiftkontakt 25sqmm
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09110006125">https://b2b.harting.com/09110006125</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	TC 100
Тип контакта	Обжимной контакт

### Версия

Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	25 mm <sup>2</sup>
Рабочий ток	≤100 A
Сопротивление контактов	≤0.3 mΩ
Длина снятия изоляции	19 mm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

### Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



## Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
--------------	-------------------------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	19.4 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990