

S50VB
800V 50A


特長

- 耐湿性に優れ高信頼性
- 高耐熱性
- 低 I_R
- ファストン端子

Feature

- High-Reliability
- Heat Resistance
- Low I_R
- Faston terminal

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T_C = 25°C / unless otherwise specified)



項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S50VB60	S50VB80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}			- 40 ~ 150		°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150		°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, フィン付き, T _c = 95°C 50Hz sine wave, Resistance load, With heatsink, T _c = 95°C		50*		A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C		500		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms, T _j = 25°C, 1 素子当たりの規格値 per diode		800		A ² s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2		kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 0.6 N · m) (Recommended torque : 0.6 N · m)		0.8		N · m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T_C = 25°C / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 25A, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to Case		MAX 0.5	°C/W

* I_o = 30A を越えてのご使用は、ファストン端子の 2.4φ 穴をはんだで埋め、リード線をはんだ付接続にてご使用ください。
* 本製品は、放熱板を取付けてご使用ください。

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical は統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Shindengen:](#)

[S50VB60-7000](#) [S50VB60-4000](#) [S50VB80-4000](#) [S50VB80-7000](#)