

Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, двойная

Арт.-№ 6120022

OBO
BETTERMANN



Розетка с заземляющим контактом, двойная 0°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.



PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2

Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.

Исходные данные

Артикульный №	6120022
Тип	STD-D0 RW2
Обозначение 1	Розетка 0° двойная
Обозначение 2	с защитным контактом
Размер	250V, 10/16A
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	8,00 кг/100 шт.



Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, двойная

Арт.-№ 6120022

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики



Ширина	90,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	42,00 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	Розетка 0° двойная, с защитным контактом
Исполнение	Розетка 0° двойная, с защитным контактом
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	SCHUKO
Конструкция	SCHUKO
Количество контактов	2,00
Количество единиц	2,00
Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	<input type="checkbox"/>
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	<input type="checkbox"/>
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки für erschwerte Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>
Запас хода	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Изолированная установка	<input type="checkbox"/>
усиленная защита от прикосновения	<input checked="" type="checkbox"/>
Откидная крышка	<input type="checkbox"/>
Кодировка	нет
Контрольный свет	<input type="checkbox"/>
Mit Ein-/Ausschalter	<input type="checkbox"/>
Со слаботочным предохранителем	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	<input type="checkbox"/>
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>
Диагональная центральная вставка	<input type="checkbox"/>