


### Светильники пылевлагозащищенные PWP-OS



крепеж входит в комплект поставки


Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии **PWP-OS jazzway** предназначен для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов; складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п.

Корпус светильника **PWP-OS** изготовлен из цельнолитого поликарбоната. Соединение корпуса светильника с рассеивателем выполнено без стыков. Это единый монолит! Светильник **PWP-OS** устанавливается на поверхности из негорючего материала. Светильник имеет мгновенное включение, экономичен в эксплуатации.

Возможно подключение светильников в линию. В комплект поставки входят крепежные клипсы.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD4014
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 75
- Входное напряжение: AC 190–240 В
- Коэффициент мощности ≥ 0,8
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Установка в линию, шт.	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205003118	<b>PWP-OS 600 18w 4000K</b>	18	4 000	1 450	110°	20	600×65×58	0,45	1/12
4895205003125	<b>PWP-OS 600 18w 6500K</b>	18	6 500	1 450	110°	20	600×65×58	0,45	1/12
4895205003132	<b>PWP-OS 1200 36w 4000K</b>	36	4 000	2 900	110°	10	1 200×65×58	0,70	1/12
4895205003149	<b>PWP-OS 1200 36w 6500K</b>	36	6 500	2 900	110°	10	1 200×65×58	0,70	1/12