



Удобный монтаж

Классическая
круглая форма

Степень защиты
IP40

Применение

Лестничные площадки
Лифтовые холлы
Вспомогательные помещения
с временным пребыванием людей
Коридоры

Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Класс защиты от поражения эл. током	I
Цветовая температура	5 000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80
Климатическое исполнение	УХЛ4

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Масса, кг (не более)
GALAD Раунд LED-12	1001276	12	1 100	косинусная	0,5



Установка на стену или на потолок.

Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия.

Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната.

Комплектуется встроенным блоком питания.

Упрощенная конструкция крепления защитного стекла к корпусу.

На основе высокоэффективных светодиодов NICHIA.