



## product details

## Product Search

[1.0/2.3](#)  
[1.6/5.6](#)  
[AFI](#)  
[AMC](#)  
[BNC / RP-BNC](#)  
[C](#)  
[FAKRA SMB](#)  
[FME](#)  
[HD BNC](#)  
[HN](#)  
[MCX](#)  
[Mini BNC](#)  
[Mini UHF](#)  
[Mini 75 Ω SMB](#)  
[MMCX](#)  
[Precision \(APC\)](#)  
[QMA](#)  
[SC](#)  
[SMA / RP-SMA](#)  
[SMB](#)  
[SMC](#)  
[SMP](#)  
[SSMB](#)  
[TNC / RP-TNC](#)  
[Triax](#)  
[True 75 Ω BNC](#)  
[Twin BNC](#)  
[Twinax](#)  
[Type F](#)  
[Type G](#)  
[Type N](#)  
[UHF](#)  
[Reverse Polarity](#)

.....  
[Adapters](#)

[Tools](#)

[Accessories](#)

.....  
[Product Search](#)

src="/images/dottedline.gif" >

[Inventory Search](#)

image  
not yet  
available

*Please note: Images are for reference only*

**Amphenol Part Number:** 034-1026  
**Description:** HD BNC Str Plug For BELDEN 1855A Cable  
**Product Series:** [HD-BNC](#)  
**Product Type:** [Connectors](#) » [Cable](#)  
**Application:** [Crimp](#)  
**Body Plating:** [Nickel](#)  
**Body Termination:** [Twist On](#)  
**Cable Type:** [Belden 1855A Cable](#)  
**Connector Body Style:** [Straight](#)  
**Contact Plating:** [Gold](#)  
**Contact Termination:** [Crimp](#)  
**Gender:** [Plug](#)  
**Impedance:** [75 Ohm](#)  
**Reverse Polarity:** [No](#)  
**RoHS Certificate:** [Yes](#)  
**IGS File Download:** [IGS File](#)  
**More Information:** [Customer Drawing](#)  
[Distributor Inventory](#)

back