


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

14-132.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

14-132.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Bauform	flach
Einbauöffnung	Ø 30,5 mm

Front

Frontabmessung	Ø 29 mm
Frontform	rund

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,015 kg
Abmessung	mm

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Ausleuchtung	ausleuchtbar
-------------------------	--------------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP67
----------------	------

Anschlussart

Anschluss	Löt
-----------	-----

Vorsatz

Schaltfunktion	Impuls
Gehäuse Farbe	schwarz
Gehäuse Material	Kunststoff

Schaltelement

Schaltssystem	Sprungschaltelement
Schaltstrom	5 A
Kontakte	2 Ö + 2 S
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber
Schaltspannung	250 V AC


Funktion

Leuchtdrucktaste

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


14-132.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

Abmessungen




L = Lötanschluss

Einbauöffnungen



Schaltschema



Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: B = Impuls