



DATAREX

Паспорт на коммутационный шнур DR-180003 U/UTP категория 5e PVC нг(A)-LS 0,3 м, серый

- Категория: 5e
- Материал внешней оболочки: PVC нг(A)-LS
- Цвет оболочки: серый
- Длина: 0,3 м
- Тип: U/UTP
- Количество пар: 4
- Тип проводников: многожильный
- Диаметр проводников, 7x0,16 (+/- 0,01)
- Материал проводников: мягкая отожженная медь
- Материал изоляции проводников полиэтилен высокой плотности (HDPE)
- Материал внешней оболочки PVC (ПВХ) поливинилхлорид, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
- Кабель оконцован двумя разъемами (коннекторами) RJ-45/8p8c с индивидуальной заливкой защитными колпачками соответствующего цвета
- Контакты вилок разъема (коннектора): бронза с золотым напылением 15μ"
- Схема разводки: по стандарту T568B
- Соответствие стандартам соответствует или превышает требования:
- ГОСТ Р 54429-2011, ГОСТ Р 53246-2008, ИСО/МЭК 11801-1:2017, ГОСТ 12177-79, ГОСТ 3345-76, ГОСТ 2990-78, ГОСТ 31565-2012
- Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T
- Класс пожарной опасности для оболочки PVC (ПВХ) не ниже П16.8.2.2.2 (ГОСТ 31565-2012)
- Диапазоны температур, °C
- Хранение от -25 до +60
- Прокладка от 0 до +50
- Эксплуатация от -25 до +60
- Страна производства: Россия, Китай