


Gehäuse ohne Vorprägungen  
 Max.mögliche metrische  
 Bohrungen je Kastenseite

M je Seite

12	12
16	6
20	4
25	3
32	1

Gehäuse mit Vorprägungen



○ Metrische Typen: M16/20  
 ⊗ Metrische Typen: M25/32

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-eintragung vorbehalten.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!	(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw.)	(Oberflaeche)	Maßstab 1:1	(Volumen in cm <sup>3</sup> ) 194.354
				(Werkstoff, Halbzueug) siehe Tabelle	
		Datum	Name	(Benennung)	
		Bearb. 26.02.08	WSP	<b>Kasten TK 1818</b>	
	Gepr. 09.06.09	MGu	<b>flach, metrisch</b>		
	Vers.		(Zeichnungsnummer)		
	Status: Freigabe		<b>S_-161-35</b>	Blatt 1	
			<b>spelsberg</b>		
			(Ersatz fuer:)	Bl.	
2	M 023/09	09.06.09	WSP		
Zust.	Aenderung	Datum	Name (Urspr.) S_-160-35		