



Гайка для подвешивания профиля

Назначение:

- крепление консолей к С-образному профилю, подвесам и траверсам на основе С-образного профиля типоразмеров 21x41 и 41x41.

Характеристики:

- класс прочности 5 для исполнения 1.

Обозначение d	A, мм	Шт./упак.	Вес упак., кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3
M6	5,5	100	2,40	CM140600	CM140600HDZ	-
M8	7,5	100	3,40	CM140800	-	-
M10	8,8	100	3,70	CM141000	CM141000HDZ	CM141000INOX
M12	11,5	100	4,40	CM141200	-	-


Гайка с пружиной для подвешивания профиля

Назначение:

- крепление консолей к С-образному профилю, подвесам и траверсам на основе С-образного профиля. Гайка с обычной пружиной применяется с профилем типоразмера 21x41, гайка с удлиненной пружиной – с профилем 41x41.

Характеристики:

- класс прочности 5 для исполнения 1.

Пружина	Обозначение d	A, мм	L, мм	Шт./упак.	Вес упак., кг	Код, исп. 1
Обычная	M6	5,5	25,5	50	1,5	CM150600
	M8	7,5	27,5	50	1,8	CM150800
	M10	8,8	28,8	50	2,0	CM151000
	M12	11,5	31,5	50	2,5	CM151200
Удлиненная	M6	5,5	45,5	50	1,5	CM160600
	M8	7,5	47,5	50	1,8	CM160800
	M10	8,8	48,8	50	2,0	CM161000
	M12	11,5	51,5	50	2,5	CM161200

Шайба с узкими полями DIN 125

Назначение:

- крепление монтажных элементов между собой.

Отличительные особенности:

- узкие поля.

Обозначение	d2, мм	D1, мм	S, мм	Шт./упак.	Вес упак., кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2
M4	4,5	9	0,8	500	0,16	CM240400	-
M5	5,5	10	1,0	500	0,22	CM240500	-
M6	6,6	12	1,6	200	0,2	CM240600	CM240600HDZ
M8	9,0	16	1,6	100	0,2	CM240800	CM240800HDZ
M10	11,0	20	2,0	100	0,4	CM241000	CM241000HDZ
M12	13,5	24	2,5	50	0,31	CM241200	CM241200HDZ
M14	15,5	28	2,5	50	0,43	CM241400	-
M16	17,5	30	3,0	40	0,46	CM241600	-