



DATAREX

Паспорт

DR-224422

Шнур оптический монтажный (пигтейл), LC, OM3, нг(A)-HF, бирюзовый, 1,5 м



Тип волокна: MM 50/125, OM3

Тип коннектора 1: LC

Тип полировки коннектора 1: PC

Цвет коннектора 1: бежевый

Диаметр ферулы коннектора 1: 1,25 мм

Материал ферулы коннектора 1: керамика

Цвет оболочки кабеля: бирюзовый

Диаметр оболочки кабеля: 0,9 мм

Материал оболочки кабеля: нг(A)-HF (LSZH) не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

Длина пигтейла: 1,5 м

Обратное отражение: ≥ 50 дБ

Воспроизводимость: 0,1 дБ

Радиус изгиба: 15 радиусов кабеля

Предельное усилие на разрыв: 0,23 кг (кабеля без оболочки); 1 кг (в оболочке)

Количество подключений: более 1000 раз

Соответствие стандартам ISO/IEC 11801; IEC 60874

Класс пожарной опасности для оболочки LSZH не ниже П16.8.1.2.1 (ГОСТ 31565-2012)

Тип упаковки: индивидуальная в полиэтиленовом пакете

Гарантия: 5 лет

Страна производства: Россия/Китай

Потери:

Вносимые	Обратные
$\leq 0,2$ дБ	≥ 50 дБ

Температура при относительной влажности воздуха 96%:

Хранения	Прокладки	Эксплуатации
-40 до 85°C	-40 до 75°C	-40 до 75°C