

Спецификация пирометра KOMOLOFF 288

Модель	KOMOLOFF 288
Диапазон измерения	от -55 до 350 °С
Температура окружающей среды	от 0 до 50 °С
Точность(при температуре объекта 15~35 °С и окружающей среды 25 °С ±3 °С)	±2% от измеренной величины или 2 °С при любой более высокой
Разрешение (9,9~199,9 °С)	0,1 °С
Время измерения (90%)	1 секунда
Расстояние	Пятно: 6 :1 оптического отношения
Степень защиты	IP 54 влогонепроницаемый
Штрих-индикатор температуры	
НАССР зоны отображения	
Диапазон эмиссии	Диапазон эмиссии
Время работы батарей	Номинально 40 ч, минимум 30 ч
Питание	Батарея: AAA, 2 шт
Габаритные размеры	22,5 x 43 x 125 мм
Вес	65 г