



Код продукта	A	B	C	D	E
DBB -9F	16.3	25.0	30.8	19.2	2.84
DBB -15F	24.6	33.3	39.2	27.7	2.84
DBB -19F	30.0	38.9	44.8	32.8	2.84
DBB -23F	35.3	44.3	50.3	38.3	2.84
DBB -25F	38.3	47.1	53.1	41.1	2.84
DBB -37F	54.8	63.5	69.4	57.3	2.84
DBB -50F	52.2	61.0	67.0	55.1	5.68

Материал

Корпус: сталь, покрытая цинком или оловом

Вариант: золото поверх никеля

Контакты: фосф.бронза, золото поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный стекловолокном UL -94V -O

Электрические характеристики

Предельный ток: 5 А (на контакт)

Предельное напряжение: 1000 В АС в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более 10⁻³ Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105 °С