

# Технические данные продукта **MGU5.462.12ZD**

## Характеристики

TV розетка одиночная замак графит



### Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип продукта или компонента	Одна экранированная розетка для ТВ
Применение устройства	Media device support
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
ТВ розетка	Охватываемого типа, отдельный
Цвет лицевой панели	Графит

### Дополнительно

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание в цепи	TV : 11 dB @5...2150 МГц
Постоянный ток	Нет
Количество на линию	1
Количество модулей	2 модуля
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав замак
Тип покрытия	Бриллиантовый
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	28 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	18 мм
Масса продукта	0.108 кг

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура окружающей среды	15...35 °C
температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	Директива по ЭМС EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
----------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity и 2 цифры номера недели)

Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---