



CORRIDO L



CORRIDO D



Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки. CORRIDO L, CORRIDO D – светильники для одиночной установки. CORRIDO LR, CORRIDO DR – светильники для установки в линию. При установке в линию необходимо заказать комплект соединения на одну линию, в который входят: 2 торцевые крышки, питающий провод, потолочная чашка. Код заказа комплекта соединения для светильников CORRIDO LR, CORRIDO DR – 2121000010; CORRIDO LR HFR, CORRIDO DR HFR – 2121000030.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL (под заказ). В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

CORRIDO D – опаловый рассеиватель из полимерного материала.
CORRIDO L – зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO.

CORRIDO N 128



CORRIDO L 228



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
CORRIDO D 128	1×28	4,2	1121000210/1121000220	≥ 0,96
CORRIDO D 135	1×35	5,2	1121000230/1121000290	≥ 0,96
CORRIDO D 228	2×28	4,2	1121000250/1121001210	≥ 0,96
CORRIDO D 235	2×35	5,2	1121000260/1121001220	≥ 0,96
CORRIDO L 128	1×28	4,3	1121000410/1121000440	≥ 0,96
CORRIDO L 135	1×35	5,4	1121000420/1121000450	≥ 0,96
CORRIDO L 228**	2×28	4,3	1121000430/1121000460	≥ 0,96
CORRIDO L 235**	2×35	5,4	1121000480/1121000470	≥ 0,96
Светильники для установки в линию*				
CORRIDO DR 135	1×35	5,3	1121000310/1121000340	≥ 0,96
CORRIDO DR 235	2×35	5,2	1121000320/1121000350	≥ 0,96
CORRIDO LR 135	1×35	5,3	1121000510/1121000530	≥ 0,96
CORRIDO LR 235**	2×35	5,3	1121000520/1121000540	≥ 0,96

* модификация светового прибора с лампой мощностью 28 Вт под заказ

** соответствует стандарту SUN

