















МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.
	Кат. №	Упак.						
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ								
Датчик движения двухпроводной 250 Вт, без нейтрали, с функцией ручного управления	0 670 26	1		0 680 26	0 683 26	–	0 679 26	10
Датчик движения двухпроводной 250 Вт, без нейтрали, без функции ручного управления	0 670 26	1						
Датчик движения трехпроводной 400 Вт, с нейтралью, без функции ручного управления	0 670 25	1		0 682 99	0 685 99	–	0 679 99	10
Датчик движения трехпроводной 2000 Вт, с нейтралью, без функции ручного управления	0 670 99	1						
СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ								
Светорегулятор двухпроводной 400 Вт, без нейтрали	0 670 83	1						
Светорегулятор двухпроводной 600 Вт, без нейтрали	0 670 82	1		0 650 83	0 651 83	0 662 50	0 652 83	10
Светорегулятор 1-10 В, с нейтралью	0 670 80	1						
Светорегулятор трехпроводной 1000 Вт, с нейтралью	0 670 86	1		0 680 33	0 683 33	0 662 51	0 679 33	1
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ								
Светильник для чтения	–	1		0 676 56	0 676 57			1
Поворотный точечный светильник (спот)	0 676 55	1		Поставляется с матовой хромированной накладкой				
Точечный светильник 3 Вт (спот)	0 676 52	1		Поставляется в комплекте с накладкой				
Точечный светильник для лестницы	0 676 54	1		0 680 54	0 683 54			1
СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ								
Указатель световой	0 676 51	1		поставляется с лицевой панелью				1
Указатель световой автономный	0 676 53	1		поставляется с лицевой панелью				1
Автономный съемный светильник аварийного освещения	0 670 68	1		0 680 68	0 683 68	–	0 679 68	1
Световой указатель с датчиком движения	0 670 93	1		0 680 51	0 683 51	–	–	1

* Необходимы лампы подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 695 и табл. выбора на стр. 704)

** Светодиодная подсветка/индикация встроена в лицевую панель