


Thermal Printer

## SLP600 Serie



**SLP620**

- 300 dpi (650/650SE), 203dpi (620)
- 100mm/s (650/650SE), 70mm/s (620)
- USB (650/620), Seriell und USB (650SE)

Model		SLP 620	SLP 650/650SE
Technologie		Thermodirekt	
Druck	Auflösung dpi (Punkte/mm)	203 (8)	300 (11,81)
	Max. Papierbreite (mm)	57,9	
	Max. Druckbreite (mm)	48	48,8
	Geschwindigkeit (mm/S)	70*	100*
Barcode		Code39, I-2 of 5, Code128, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, Codabar, Maxi Code, PDF417, Data Matrix, QR Code	
Schnittstelle		USB	650 USB / 650SE USB, RS-232C
Netzteil (V) DC		5,7 bis 6,3	11,4 bis 12,6
Stromaufnahme (A)	Normal	2,3	2,8
	Maximum	2,5	3,0
Lebensdauer	Abriebresistenz (km)	6	15
Betriebstemperatur (°C)		5 bis 40	
Lagertemperatur (°C)		-20 bis 60	
Abmessungen (B x T x H mm)		113,8 x 172,0 x 148,0	
Gewicht (g)		ca. 490	
Software		Windows® 2000, 2003, XP, Vista, 7 / Mac OS X ab 10.5	

\*durchschnittliche Druckgeschwindigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 25°C und einer Etikettenlänge von 89 mm.



**SLP650**

**SLP650SE**



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

