

Припой ASAHI без флюса Sn63/Pb37

Описание:

Singapore Asahi Chemical & Solder Industries Pte Ltd уже более 35 лет является поставщиком мирового уровня высококачественных припоев и сопутствующих материалов для пайки. Трубчатые припои с флюсом фирмы Asahi удовлетворяют самым строгим требованиям современной электронной промышленности. Трубчатые припои производятся при строгом контроле качества и соответствуют или превосходят требования промышленных стандартов JIS-Z-3283, ANSI/J-STD 004 и DIN-8511 Type 32.



Технические характеристики:

Форма припоя	проволока в колбе
Диаметр проволоки, мм	3,0
Наличие свинца	есть
Состав	Sn 63% Pb 37%
Температура плавления, °C:	183 - 188
Наличие флюса (канифоли)	отсутствует
Вес, г	10