


Параметр		KSS02A	KSS02B	KSS05A
Номинальное входное напряжение	(В)	1,5	1,5	5
Предельное входное напряжение	(В)	1~2	1~2	4~8
Уровень звукового давления (10см), не менее	(дБ)	85		
Резонансная частота	(Гц)	2730±200	3200±201	2730±200
Интервал рабочих температур	(°С)	-20 ~ +60		
Масса, не более	(г)	1		



Потребляемый ток, не более	(мА)	
KSS02A, KSS02B		80
KSS05A		60
Сопротивление	(Ом)	
KSS02A, KSS02B		5,5±1
KSS05A		43±3

Металлический корпус