




0 920 01


IP 55 - IK 07
 Серый RAL 7035
 Материалы: полистирол и полипропилен
 Диапазон рабочих температур: от минус 25 °С до плюс 40 °С
 Самозатухающие до 650 °С
 Соответствуют EN 60695 2-1
 Светонепроницаемая крышка
 Кабельные вводы с мембранными уплотнителями
 или подготовленные для уплотнителей ISO

Упак.	Кат. №	Коробки круглые влагозащищенные
5/100	0 920 01	Используйте винты Ø 5 мм или Кат. № 0 319 57 Крышка крепится к корпусу с помощью скобы 60 мм x 40 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 0 919 10) 70 мм x 45 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 0 919 10)
5/100	0 920 02	
Коробки квадратные влагозащищенные		
5/100	0 920 05	Используйте винты Ø 5 мм или Кат. № 0 319 57 Крышка крепится к корпусу с помощью скобы 65 x 65 x 40 мм ⁽¹⁾ 7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 10) 80 x 80 x 45 мм ⁽¹⁾ 7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 10)
5/100	0 920 12	
Коробки квадратные влагозащищенные Класс II		
5	0 920 22	Способы монтажа: внутренние точки крепления - винты Ø 5 мм внешние точки крепления - винты Ø 4 мм Вибростойкий уплотнитель Крышка с замками 4 x 1/4 оборота, индикация I-O. Крышка остается прикрепленной к коробке во время монтажа 105 x 105 x 55 мм ⁽¹⁾ 7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 11)
Аксессуары		
20	0 312 10	Клеммная колодка. 4 клеммы 4 мм ² Для установки в коробки Plexo


Кат. № 0 920 01




Кат. № 0 920 02




Кат. № 0 920 05



Кат. № 0 920 12



Кат. № 0 920 22



⁽¹⁾ Номинальные внутренние габариты : Высота x Ширина x Глубина