


## Einbaubuchse SLB4-...

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.

**Anschluss: Verschiedene.**


SLB4-R



## Panel-mount Socket SLB4-...

Insulated, rigid, Ø 4 mm, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is screwed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.

**Connection: Various.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Anschluss Connection	*Farben *Colors
SLB4-R	23.3010-*	1000 V, CAT III / 24 A	Rundstift Ø 1,9 mm Round connecting pin Ø 1.9 mm	

Au c RL us