




**Verbindungsleitungen für den Potenzialausgleich**

**Connecting Leads for Potential Equalization**

**Cordons pour liaisons équipotentielles**



**MC-POAG-K4FS/KBT6DIN/-/ MC-POAG-K6FS/KBT6DIN/-/**



Hoch flexible Verbindungsleitungen mit grün-gelber Isolation für den Potenzialausgleich. Eine Seite mit montierter, 90° abgewinkelter Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite offenes Leitungsende. Buchse aus vernickeltem Messing mit Kontaktlamelle aus vergoldeter Hartkupferlegierung. Verschiedene Leitungsquerschnitte erhältlich.

Highly flexible connecting leads with green-yellow insulation for potential equalization. One end with assembled right-angled, spring-loaded socket. Other end open lead. Socket made of nickel-plated brass with Multilam<sup>®</sup> made of gold-plated, hard-drawn copper alloy. Various lead cross sections available.

Cordons de liaison extra-souples à isolation vert-jaune pour liaisons équipotentielles. Équipés d'un côté d'une douille à lamelles coudée à 90° assemblée, l'autre extrémité étant libre. Douille en laiton nickelé avec contact à lamelles en alliage de cuivre doré. Différentes sections de câbles disponibles.

| Typ<br>Type<br>Type                 | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde      | Leitungsquerschnitt / -typ<br>Lead cross section / type<br>Section / type du câble | Tülleninsolation<br>Sleeve insulation<br>Isolation douille |               | Längen [cm]<br>Lead lengths [cm]<br>Longueurs [cm]   | Farbe<br>Colour<br>Couleur  |
|-------------------------------------|--|--|--|---------------|--|-----------------------------|
| <b>MC-POAG-K4FS/<br/>KBT6DIN/-/</b> | <b>15.2007-</b> <input type="checkbox"/> | 4,0 mm <sup>2</sup><br>FLEXI-S/POAG-HK4<br>(→ Seite / page 35)                     | TPE  | <b>Ni</b> PVC | <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300<br><input type="checkbox"/> 400 | <input type="checkbox"/> 20 |
| <b>MC-POAG-K6FS/<br/>KBT6DIN/-/</b> | <b>15.2013-</b> <input type="checkbox"/> | 6,0 mm <sup>2</sup><br>FLEXI-S/POAG-HK6<br>(→ Seite / page 35)                     | TPE  | <b>Ni</b> PVC | <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300<br><input type="checkbox"/> 400 | <input type="checkbox"/> 20 |