



断面 B-B

断面 C-C

注. 1. 製品規格番号 108-5005  
△はら状端子切断位置

F or OV	3.05	3.57 ~4.37mm	F	2.03	1.32 [0.052]	AWG 16
					1.12 [0.044]	AWG 18
					0.99 [0.039]	AWG 20
TYPE	WIDTH	STRIP LENGTH	TYPE	WIDTH	±0.05[±0.002]	WIRE HEIGHT
INSUL BARREL CRIMP						WIRE BARREL CRIMP

170015-5	-	燐青銅 0.25t	錫めっき	
170015-2	170042-2	黄銅 0.25t	錫めっき	170014-□
170015-1	170042-1	黄銅 0.25t	-	
連鎖状端子型番	はら状端子型番	材 料	仕 上	嵌合相手端子型番

単位: 純 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

材料 (MATERIAL)		表参照		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
仕上 (FINISH)		表参照		TE Connectivity	
絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)		0.5~1.42 mm <sup>2</sup> (AWG #20~16)		分類 (CLASS) ファステン・ファストン	
被覆外径 (INSULATION DIA.)		2.0~3.0 mm (- IN)		型式 (TYPE) オートマチック	
一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)		±0.4 (±0.015") ±1°		尺度 (SCALE) 4-1 LOC SIZE 番号 (NO) JA C-170015 REV. N2	
名称 (NAME)		"110" シリーズ ファステン ファストン リセブタクル			

N2	REVISED PER-20-008846	BH	E.W	22JUN'20
N1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR 11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
DR.	Y. Tonegawa 11/26/19	DE	Y. Matsusaka 12/17/19	
CHK.	M. Yoshida 12/17/19	APP.	Y. Sato 12/19/19	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[170042-1](#)