


ШИНОПРОВОД



Готовые крепежные отверстия внутри шинопроводов



Размеры



Установка

Закрепляется на подвесах либо на несущую поверхность с помощью винтов или на металлические скобы крепления.

Конструкция

Трехфазный шинопровод евро-DIN прямоугольного сечения изготовлен из алюминия. На шинопровод устанавливаются

световые приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимально допустимый ток – 16 А.

Аксессуары

Дополнительно предлагаются соединения, вводы питания, торцевые крышки (стр. 267-269).

Наименование	L, м	Цвет	Код
Шинопровод PG	1	Белый	2909002660
Шинопровод PG	1	Черный	2909002650
Шинопровод PG	1	Металлик	2909002670
Шинопровод PG	2	Белый	2909002680
Шинопровод PG	2	Черный	2909002690
Шинопровод PG	2	Металлик	2909002700
Шинопровод PG	3	Белый	2909002710
Шинопровод PG	3	Черный	2909002720
Шинопровод PG	3	Металлик	2909002730
Шинопровод PG	4	Белый	2909002740
Шинопровод PG	4	Черный	2909002750
Шинопровод PG	4	Металлик	2909002760
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	1	Белый	2909002770
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	1	Черный	2909002780
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	1	Металлик	2909002790
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	2	Белый	2909002800
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	2	Черный	2909002810
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	2	Металлик	2909002820
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	3	Белый	2909002830
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	3	Черный	2909002840
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	3	Металлик	2909002850
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	4	Белый	2909002860
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	4	Черный	2909002870
Шинопровод PG встраиваемый (под заказ)	4	Металлик	2909002880

