



7 536 51 + 7 541 37



7 534 61 + 7 540 07

Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками Valena Life. Упакованы в индивидуальную упаковку.

Упак.	Кат. №	TV розетки с топологией "звезда"
		<p>Топология звезда (1 розетка = 1 антенный кабель) обеспечивает уровень качества HD стандарта телевидения</p> <p>Для распределения сигналов ТВ и радио</p> <p>Все операторы (DVB-T, спутниковые и кабельные)</p> <p>Соответствует стандарту EN 50083-4 и Европейской Директиве CEM 50083-2. Совместимость с HDTV: низкое затухание (<1,5 дБ)</p> <p>Экранирование розетки от помех, вызванных сигналами мобильной связи 3G и 4G</p> <p>Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17/19 VATC</p> <p>Визуальный контроль подключения</p> <p>Розетки TV</p> <p>ТВ: 0-2400 МГц</p> <p> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p> <p>Розетка TV-SAT</p> <p>Механизм с лицевой панелью</p> <p>ТВ: 5-862 МГц</p> <p>SAT: 950-2400 МГц</p> <p> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p> <p>Розетка TV-SAT двухкабельная</p> <p>Два независимых входа позволяют добавлять спутниковые каналы без изменения существующей структуры эфирного ТВ</p> <p>Механизм с лицевой панелью</p> <p> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p>
5	7 534 51	
5	7 535 51	
5	7 536 51	
5	7 534 64	
5	7 535 64	
5	7 536 64	
5	7 534 58	
5	7 535 58	
5	7 536 58	

Упак.	Кат. №	Проходные розетки
		<p>Рекомендуется использовать усилитель</p> <p>Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17/19 VATC</p> <p>Визуальный контроль подключения</p> <p>Затухание на проход -1,5 дБ</p> <p>Затухание на отвод - 14 дБ</p> <p>Розетка TV</p> <p>ТВ: 0-2400 МГц</p> <p> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p> <p>Розетка TV-SAT</p> <p>Механизм с лицевой панелью</p> <p>ТВ: 5-862 МГц</p> <p>SAT: 950-2400 МГц</p> <p> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p> <p>Оконечные розетки</p> <p>Устанавливаются в конце линии после проходных розеток</p> <p>Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17/19 VATC</p> <p>Визуальный контроль подключения</p> <p>Затухание -10 дБ</p> <p>Розетка TV</p> <p>ТВ: 0-2400 МГц</p> <p> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p> <p>Розетка TV-SAT</p> <p>Механизм с лицевой панелью</p> <p>ТВ: 5-862 МГц</p> <p>SAT: 950-2400 МГц</p> <p> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</p> <p> <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p>
5	7 534 61	
5	7 535 61	
5	7 536 61	
5	7 534 63	
5	7 535 63	
5	7 536 63	
5	7 534 60	
5	7 535 60	
5	7 536 60	
5	7 534 62	
5	7 535 62	
5	7 536 62	