


Han TC70 male contact 16mm²



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 11 000 6132
Спецификация	Han TC70 male contact 16mm ²
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09110006132

Название

Категория	Контакты
Серия	TC 70
Тип контакта	Обжимной контакт

Версия

Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	16 mm ²
Рабочий ток	≤70 A
Сопротивление контактов	≤0.5 mΩ
Длина снятия изоляции	15.5 mm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
--------------	-------------------------

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	10.6 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990