


DIN 7985 нейлоновый (черный/белый) винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем



Обозначение	A	B, мм	Обозначение	A	B, мм
M2x4	M2	4	M4x20	M4	20
M2x5	M2	5	M4x25	M4	25
M2x6	M2	6	M4x30	M4	30
M2x8	M2	8	M4x35	M4	35
M2x10	M2	10	M4x40	M4	40
M2x12	M2	12	M5x6	M5	6
M2.5x4	M2.5	4	M5x8	M5	8
M2.5x5	M2.5	5	M5x10	M5	10
M2.5x6	M2.5	6	M5x12	M5	12
M2.5x8	M2.5	8	M5x15	M5	15
M2.5x10	M2.5	10	M5x20	M5	20
M2.5x12	M2.5	12	M5x25	M5	25
M2.5x15	M2.5	15	M5x30	M5	30
M2.5x20	M2.5	20	M5x35	M5	35
M3x4	M3	4	M5x40	M5	40
M3x5	M3	5	M5x45	M5	45
M3x6	M3	6	M5x50	M5	50
M3x8	M3	8	M6x8	M6	8
M3x10	M3	10	M6x10	M6	10
M3x12	M3	12	M6x12	M6	12
M3x15	M3	15	M6x15	M6	15
M3x18	M3	18	M6x20	M6	20
M3x20	M3	20	M6x25	M6	25
M3x25	M3	25	M6x30	M6	30
M4x5	M4	5	M6x35	M6	35
M4x6	M4	6	M6x40	M6	40
M4x8	M4	8	M6x45	M6	45
M4x10	M4	10	M6x50	M6	50
M4x12	M4	12	M6x55	M6	55
M4x15	M4	15	M6x60	M6	60