

Технические характеристики продукта

Спецификации



iOF/SD+OF контакт состояния

A9A26929

Основные характеристики

Линейка продуктов	Acti9
Тип продукта	Двойной контакт ОЗ или контакт неисправности
Краткое название устройства	iOF/SD+OF
Состав сигнальных контактов	2 выводных реле с НЗ/НО контактами
Номинальный ток	DC-12 1 A at 130 В, Постоянный ток DC-12 1,5 A at 60 В, Постоянный ток DC-12 2 A at 48 В, Постоянный ток DC-12 6 A at 24 В, Постоянный ток AC-12 3 A at 415 В, Переменный ток 50/60 Гц AC-12 6 A at 240 В, Переменный ток 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 вольт
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Индикатор наличия напряжения	Механический указатель
Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Нет
Высота	90 mm
Ширина	9 mm
Глубина	73 mm
Вес нетто	43 g
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 2 кабель (-и) 2,5 mm ² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 2 кабель (-и) 1,5 mm ² - Гибкий с наконечником Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 1 кабель (-и) 0,5...2,5 mm ² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 1 кабель (-и) 1...4 mm ² - жесткий
Длина зачистки проводов	10 mm
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	2,4 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	51 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	690 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,968 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия 18 месяцев

Рекомендуемая замена